

Młotki SIMPLEX • TPE-miękki / miękki metal; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3719.050



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3719 jest dostępna z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i miękkiego metalu.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z aluminium srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na ciepło)
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 do Ø60.

Przykłady zastosowań

Prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	↑ ↓	← →	Wymiary			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość							
			[mm]							
50	135	335	335 x 135 x 50			1350	4030618305941	AAA905c002	21-04-09-16	3719.050

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.