

Młotki SIMPLEX • Plastik / superplastik; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3767.050



Opis produktu

SIMPLEX seria 3767 dostarczany jest z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego i superplastiku.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary. Końcówka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twarda, z wytłaczanego i bardzo

jednorodnego materiału, znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękkość. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękkość z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø60mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-16	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
50	135	335	335 x 135 x 50		1215	4030618306313	AAA905c002	21-04-09-16	3767.050

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.