

Młotki SIMPLEX • Plastik / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego

3768.030



Opis produktu

SIMPLEX serii 3768 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i nylonu. Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary. Końcówka nylonowa (seria 3208) posiada znakomite właściwości udarowości i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała oraz nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø60mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34		451	4030618306337	AAA905c002	21-04-09-16	3768.030

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.