

Smycze • zgodnie z DAN80

4218.C43



Opis produktu

Stosowane w celu ochrony np. sworzni blokujących kulkowych przed zgubieniem. Linki mocujące charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją. Oprócz wersji standardowych, produkujemy również wszystkie inne wersje (różne długości) i konstrukcje (typ [rys.] 1 - 3) zgodnie z normą. Opcjonalnie dostępne są wszystkie warianty zawieszek (mosiądz, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20). Możliwe są krótkie terminy dostaw.

Materiał

Linka

- Nylon, biały (zgodnie z MIL-C-5040 Typ III)

kółko

- Stal nierdzewna (zgodnie z DAN191C20)

Końcówka linki

- Miedziowane galwanicznie (zgodnie z DIN46237 4-6)

Izolator

- Nylon (poliamid), żółty

Więcej informacji


Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Wersja specjalna na zapytanie.

Inne produkty

- Linki mocujące
- Smycze, Zgodnie z NSA5732

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary		Nr art.
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
z końcówką kablową na obu końcach – rysunek 3		
430	5,6	4218.C43

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.