

**Płyty bazowe** • pasujące na palety DIN 55 201  
EH 1000.800



**Opis produktu**

**Materiał**


- Stal hartowana, szlifowana

**Więcej informacji**

**Uwagi**

Wersja specjalna na zapytanie.

**Rysunek**




\* Te tolerancje obowiązują tylko przy ograniczniku zewnętrznym.  
Odstępy wpustów  $40 \pm 0,01$ .


**Informacje do zamówienia**

System	Wymiary									y [mm]	Ilość wpustów teowych	[kg]	Nr art.
	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>				
V40	100	320	100	40	40	20	320	100	40	10	7 x 7	28	1000.800

Przykład aplikacji







## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.