


Dystanse

EH 1007.400 - EH 1108.300




Opis produktu

Elementy mocujące (dystanse) są częścią systemu rowków teowych.

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary			[g]	Nr art.
	d ₁	d ₂ [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	1007.400
V40	8,5	39,5	3	30	1007.500
V40	8,5	24,0	4	12	1007.600
V40	8,5	39,5	4	37	1007.700
V40	8,5	24,0	5	15	1007.800
V40	8,5	39,5	5	46	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	27	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	65	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	36	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	86	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	44	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	107	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	85	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	208	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	170	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	417	1108.300

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.