

## Kątowniki podporowe

EH 1021.600 - EH 1021.700




### Opis produktu

#### Materiał

- Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

System	Wymiary				Długość żeber	[g]	Nr art.
	b	h <sub>1</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>			
V40	39	75	–	–	lewa strona	473	1021.600
V40	39	115	77	97	lewa strona	593	1021.700

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.