

## Sworznie pozycjonujące EH 1040.300 - EH 1040.700




### Opis produktu

#### Material

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

System	d <sub>1</sub>	Wymiary		SW	🔩 [g]	Nr art.
		d <sub>2</sub> [mm]	l			
V40	6	15	14	13	18	1040.300
V40	10	19	14	13	25	1040.500
V40	13	19	15	17	30	1040.700

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.