

Kątowniki podporowe

EH 1120.400 - EH 1122.300




Opis produktu

Material

- Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary						Długość żeber	[g]	Nr art.
	b	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	-	-	lewa strona	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	lewa strona	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	prawa strona	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	prawa strona	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	lewa strona	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	lewa strona	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	prawa strona	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	prawa strona	3466	1122.300

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.