

Wpusty przesuwne teowe EH 1130.400 - EH 1130.600




Opis produktu


Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana


Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary l_1 [mm]	 [g]	Nr art.
V70	60	154	1130.400
V70	30	66	1130.600

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.