

Naprężacze rowkowe

EH 1131.500 - EH 1131.700




Opis produktu

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	l ₁	Wymiary			[g]	Nr art.
		l ₂	l ₃	[mm]		
V70	23,5	13,5	–	106	1131.500	
V70	40,0	14,0	12	183	1131.600	
V70	69,0	14,5	40	326	1131.700	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.