

## Podkładki do wiercenia · regulowane

### EH 1163.000 - EH 1163.300




#### Opis produktu

#### Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

#### Rysunek



#### Informacje do zamówienia

System	Wymiary												[g]	Nr art.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 – 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 – 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 – 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	1163.300

#### Zgodność

##### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

##### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

##### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.