

## Płyty pionowe czterostronne

EH 1508.200 - EH 1608.600



### Opis produktu

#### Materiał


- Żeliwo GG

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

System	Wymiary												y	Dł. śruba	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	$l_1$	$l_2$	$h_1$	$h$	$h_2$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$b_3$	$l_3$	$l_4$						
L12	400	230	358	408	75	12	M12	150	150	-	-	150	12	M12	4	4 x 7	97	1508.200
L12	500	330	510	565	85	12	M12	200	200	-	-	200	12	M12	6	6 x 10	204	1508.400
L12	630	450	640	700	100	12	M12	200	200	300	200	300	16	M16	8	8 x 12	426	1508.600
L16	630	450	640	700	100	16	M16	200	200	300	200	300	16	M16	8	8 x 12	420	1608.600

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.