

Części pryzmy prawa strona / lewa strona

EH 1548.700 - EH 1648.800




Opis produktu

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Rysunek



D1 (mm)	n x T (mm) ø-powierzchnia dystans	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

Informacje do zamówienia

System	Wymiary				[g]	Nr art.
	b ₁	d ₁	s	a		
prawa strona – rysunek 2						
L12	48	12	18	15	1296	1548.700
L16	53	16	20	17	1437	1648.700
lewa strona – rysunek 1						
L12	48	12	18	15	1308	1548.800
L16	53	16	20	17	1431	1648.800

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.