

Ograniczniki • gładkie

EH 1586.



Opis produktu

Materiał


Wkładki

- Stop twardy


Korpus

- Stal narzędziowa, utwardzana


Rysunek




Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	l ₁	Wymiary				b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	Nr art.
			l ₂	l ₃	l ₄	[mm]						
gładki, obustronnie – rysunek 1												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070	
gładki, obustronnie / zmniejszona szerokość – rysunek 2												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
gładki, obustronnie / wersja wysoka – rysunek 3												
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072	
żłobkowany i gładki – rysunek 4												
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.