


Ograniczniki • powłoka diamentowa

EH 1586.



Opis produktu

Materiał


Sworzeń

- Powłoka diamentowa


Korpus

- Stal narzędziowa, utwardzana



Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Informacje do zamówienia

Wymiary										[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	b ₁ -0,05	b ₂	h ₁	h ₂			
powlekane diamentem , dwustronne – rysunek 1											
M12	12	44	–	2	44	24	21,4	13,4	406	1586.010	
powłoka diamentowa z jednej strony i płaska z drugiej – rysunek 2											
M12	12	42	20	2	44	24	21,4	13,4	403	1586.011	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.