


Ograniczniki • pionowe pryzmatyczne

EH 1586.




Opis produktu


Material

- Stal narzędziowa, utwardzana



Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	l ₁	Wymiary			b ₁ -0,05	h ₁	[g]	Nr art.
			l ₂ ±0,01	l ₃	[mm]				
pionowe wcięcia po obu stronach – rysunek 1									
M12	10 – 70	60	–	19,4	44	21,4	485	1586.040	
pionowe wcięcie z jednej strony, druga strona gładka – rysunek 2									
M12	10 – 70	50	20	19,4	44	21,4	444	1586.041	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.