


Szczęki obrotowe • ruchome EH 1701.




Opis produktu

- Jedna strona gładka i szlifowana, druga strona żebrowana
- 360° obrotu
- Stosowane razem z hartowanymi szczękami (1701.120)
- Nadają się do montażu na przemian (1701.190 - 1701.200)

Material

- Stal utwardzana



Rysunek



Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary					[kg]	Nr art.
	b	l ₁	l ₂ [mm]	h	c		
125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

Przykład aplikacji



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
zerokość zacisku s ₁	0 - 45	0 - 161	0 - 296
zerokość zacisku s ₂	0 - 99	38 - 213	0 - 349

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.