

## Szczęki • miękkie EH 1701.




### Opis produktu

- Do wykonania własnego kształtu szczęk
- Fazowanie umożliwia bardzo dobry dostęp do obrabianego przedmiotu

### Materiał

- Żeliwo sferoidalne (GGG 40)

### Rysunek




Rysunek 1

Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary					[kg]	Nr art.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	c		
<b>Szczęka stała – rysunek 1</b>							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160
<b>Szczęka ruchoma – rysunek 2</b>							
125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

### Przykład aplikacji



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Szerokość zacisku s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.