

Podstawy do mocowania szczęk • wahlwe

EH 1702.




Opis produktu

- Do montażu elementów z klinowaniem w dół (1703.300-1703.400), z uniwersalnymi uchwytami (1702.600) i z uchwytami śrubowymi (1702.710-1702.780)
 - Frontowa powierzchnia może służyć jako powierzchnia mocowania (hartowana i szlifowana)
 - Szczęki podporowe, mobilne, oscylacyjne (1702.200)
 - Do mocowania nierównych elementów
 - Do kompensowania nierównoległych powierzchni mocujących
- Dostarczane **bez** klinów, uniwersalnych uchwytów i uchwytów śrubowych.


Material

- Stal utwardzana

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary				[kg]	Nr art.
	b	l [mm]	h	c		
Szczęka stała – rysunek 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100
Szczęka ruchoma – rysunek 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.