

## Szczęki do obróbki pięciostronnej

EH 1704.




### Opis produktu

- Przeznaczony do obróbki z pięciu stron
- Lepszy dostęp dla narzędzi
- Szlifowane powierzchnie mocujące
- Dodatkowy gwint dla równoległości
- Dokładność dzięki efektowi docisku
- Stabilność


### Materiał

- stal azotowana plazmowo

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary																[kg]	Nr art.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	a	c			
<b>Szczęka stała – rysunek 1</b>																		
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100	
<b>Szczęka ruchoma – rysunek 2</b>																		
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200	

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.