

Adaptory klinowe • do szczęk do obróbki pięciostronnej

EH 1704.




Opis produktu

- Adapter klinowy do użytku ze szczękami pięciostronnymi
- Montaż 4-punktowy(1703.340), Mikrouchwyt (1703.350), powlekane adaptory klinowe(1703.360)
- Dostarczane bez śruby mocującej M 6 x 8 mm (1701.300)

Material

- Stal utwardzana

Rysunek



Informacje do zamówienia

b	Wymiary l [mm]	h	 [g]	Nr art.
24,15	11,8	21,45	28	1704.410

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.