

## Ograniczniki • odchylne

EH 1705.




### Opis produktu

- Możliwość montażu po obu stronach zacisku
- Gwint mocujący M 8
- Pozycja 3 osi przedmiotu obrabianego może być wstępnie ustawiona i zablokowana
- Ogranicznik może być odsunięty od zamocowanego przedmiotu w celu zapewnienia pełnego dostępu narzędzia (powtarzalność  $\pm 0.01$ ).

### Materiał

- Stal oksydowana

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

b		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Wymiary				[g]	Nr art.
min.	maks.			l <sub>3</sub> min.	l <sub>3</sub> maks.	l <sub>4</sub> min.	l <sub>4</sub> maks.		
		[mm]							
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.