

Płyty pionowe • obrobione wstępnie

EH 1906.



Opis produktu

Materiał

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

$b_1 \times l_1$	l_2	h_1	h	Wymiary					y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n	[kg]	Nr art.
				a	b_2	l_3	l_4	s					
				$\pm 0,013$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$+1$	[mm]	[mm]			
Żeliwo GG													
400 x 400	-	400	475	150	150	-	150	81	12	M12	4	150	1906.210
400 x 400	500	400	475	150	150	-	150	81	12	M12	4	173	1906.310
500 x 500	-	500	595	200	200	-	200	101	12	M12	6	284	1906.410
500 x 500	630	500	595	200	200	-	200	101	12	M12	6	334	1906.510
630 x 630	-	630	725	200	200	-	200	131	16	M16	6	455	1906.610
800 x 800	-	800	910	300	300	100	300	151	16	M16	8	805	1906.810

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.