

## Sworznie nośne · samozabezpieczające, z uchwytem

EH 22351.



### Opis produktu

Uchwyty w kształcie T mogą być używane do ręcznego przenoszenia lub transportu, np. częściowo obrabianych komponentów, systemów mocowania, głośników, pojemników. Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

Produkty odporne na korozję i warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na zewnątrz. Sworznie o wysokiej odporności, hartowane, z twardą powłoką wytrzymują ekstremalne obciążenia.

### Materiał

#### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

#### Uchwyt

- Aluminium, anodowane na niebiesko

#### Przycisk

- Aluminium, anodowane na niebiesko

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Montaż

Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.

#### Montaż:

1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
2. Włóż sworznie nośny
3. Zwolnij przycisk (przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)

#### Demontaż:

1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
2. Wyciągnij sworznie nośny
3. Zwolnij przycisk

### Działanie

Każdy sworznie nośny posiada instrukcję użytkowania. Ten dokument jest również dostępny do pobrania jako PDF.

### Więcej informacji


#### Aksesoria

Jako dodatkowe wyposażenie dostępne są odpowiednie tuleje mocujące do  $d_1 = 8, 10$  i  $12$

#### Inne produkty

- Tuleje mocujące, do sworzni nośnych kulkowych
- Tuleje mocujące, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych
- Tuleje mocujące z uszczelką, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych


### Rysunek



## Informacje do zamówienia

Wymiary										Ładowność	Otwór ustalający H11	🌡️ maks.	📦	Nr art.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> min.	l <sub>2</sub> ±0,5	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	F <sub>1</sub>				
[mm]										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
8,0	35	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36,0	100	500	8,0	250	136	22351.0005
8,3	35	9,65	21,5	14	10,05	8,75	18,7	36,0	100	500	8,3	250	142	22351.0010
10,0	50	11,70	21,5	14	12,20	10,10	18,7	36,5	100	500	10,0	250	154	22351.0015
12,0	50	14,20	21,5	14	14,70	10,90	18,7	36,5	100	500	12,0	250	177	22351.0020

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Niezgodny z RoHS

Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.