

Wkładki z twardego metalu • z otworem ustalającym EH 22620.



Opis produktu

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.
Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Materiał

Końcówka

- Stop twardy, żłobkowany
- Twardy metal, ze szpicem


Korpus

- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana


Montaż

Montaż przez otwór ustalający, wkładka montowana przy pomocy śruby.


Rysunek



rysunek 1




rysunek 2



Informacje do zamówienia

d ₁ n6	d ₂	Wymiary [mm]	d ₃ ~	t	Otwór ustalający D ₁ H7 [mm]	 [g]	Nr art.
żłobkowane – rysunek 1							
10	M5		7,7	2	10	7,2	22620.0208
14	M6		10,6	2	14	15,0	22620.0211
16	M6		11,9	3	16	19,0	22620.0213
20	M6		16,0	3	20	31,0	22620.0215
25	M6		21,0	3	25	52,0	22620.0217
ze szpicem – rysunek 2							
10	M5		6,3	–	10	7,5	22620.0228
14	M6		9,3	–	14	15,0	22620.0231
16	M6		10,0	–	16	20,0	22620.0233

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.