

## Pierścienie sprężyste

EH 22750.




### Opis produktu

Dzięki zastosowaniu pierścieni sprężystych (dla rolek kulkowych z obudową z blachy stalowej) możliwe jest uzyskanie większego pola tolerancji między częściami przeznaczonymi do połączenia.

### Materiał

- Stal sprężynowa, taśma


### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	Wymiary		Otwór ustalający D <sub>1</sub>	[g]	Nr art.
	[mm]	h <sub>1</sub> +0,2			
12,6		6,1	13,87+0,15	0,4	<a href="#">22750.0060</a>
18,0		6,1	19,70+0,20	0,9	<a href="#">22750.0062</a>
24,0		7,1	25,70+0,20	1,4	<a href="#">22750.0064</a>
36,0		12,1	37,70+0,20	4,3	<a href="#">22750.0068</a>
45,0		12,1	46,70+0,20	5,3	<a href="#">22750.0072</a>
62,0		15,1	64,10+0,30	12,0	<a href="#">22750.0076</a>

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.