

## Nakrętki do rowków teowych • romb, półprodukt EH 23020.




### Opis produktu

Nakrętki do rowków teowych „romb” nie muszą być wkładane wzdłużnie, ale można je włożyć bezpośrednio do rowka.

### Material

- Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu [mm]	Wymiary				[g]	Nr art.
	a	e	h	k		
6	5,7	10	8	4	3,2	<a href="#">23020.0561</a>
8	7,6	13	10	6	7,1	<a href="#">23020.0581</a>
10	9,6	15	12	6	13,0	<a href="#">23020.0601</a>
12	11,6	18	14	7	21,0	<a href="#">23020.0621</a>
14	13,6	22	16	8	35,0	<a href="#">23020.0641</a>
16	15,6	25	18	9	69,0	<a href="#">23020.0661</a>
18	17,6	28	20	10	73,0	<a href="#">23020.0681</a>
20	19,6	32	24	12	143,0	<a href="#">23020.0701</a>
22	21,6	35	28	14	158,0	<a href="#">23020.0721</a>
28	27,6	44	36	18	324,0	<a href="#">23020.0781</a>
36	35,5	54	44	22	635,0	<a href="#">23020.0861</a>

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.