

Łapy • z noskiem, zamknięte EH 23170.




Opis produktu

Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6317 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na zamkniętą konstrukcję zacisku nadaje się do stosowania z obracającymi się przedmiotami obrabianymi. Zastosowany zamknięty otwór mocujący pozwala na stosowanie w aplikacjach z obrotowym elementem obrabianym.

Material

- Stal ulepszana cieplnie, lakierowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiar nominalny b_1 [mm]	l_1	a	Wymiary					Dla śrub		🔩 [g]	Nr art.
			b_2	b_3	l_2	l_3	l_4	[mm]	[w]		
22	250	40	60	35	68	160	45	M20, M22	3/4	3025	23170.0022
22	315	40	60	35	68	220	45	M20, M22	3/4	3810	23170.0023
26	250	40	70	43	83	140	56	M24	1	3639	23170.0026
26	315	40	70	43	83	200	56	M24	1	4560	23170.0027
26	500	50	70	43	83	370	56	M24	1	9483	23170.0029
33	315	50	80	50	88	200	56	M30	1 1/4	6242	23170.0030
33	400	50	80	50	88	283	56	M30	1 1/4	7798	23170.0031

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.