


Mimośrodowe uchwyty mocujące

EH 23270.

Opis produktu

Mimośrodowy uchwyt mocujący o dużej sile mocowania dla mocowań na niskich wysokościach. Korpus podstawowy z mosiądzu zapewnia nieniszczący, ale jednocześnie pewny uchwyt.



Material

Śruba mimośrodowa

- Stal
- Stal nierdzewna

Korpus


- Mosiądz
- Stal nierdzewna

Więcej informacji

Uwagi

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h_1).


Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary			s	A	SW		Siła mocowania maks. [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
	h ₁	h ₂	[mm]			SW ₁	SW ₂				
Mosiądz											
M 4	2,8	9,6	0,75	3,8	7,93	3	0,9	2,5	3,5	23270.0104	
M 6	4,8	11,2	1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	11,0	23270.0106	
M 8	4,8	15,0	1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	20,0	23270.0108	
M10	6,3	19,0	1,30	10,2	20,60	7	7,0	26,0	27,0	23270.0110	
M12	9,5	22,8	2,00	12,7	25,40	8	9,0	75,0	54,0	23270.0112	
M16	12,7	28,5	2,50	15,0	30,13	12	12,0	120,0	108,0	23270.0116	
Stal nierdzewna											
M 6	4,8	11,2	1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	10,0	23270.0306	
M 8	6,4	15,0	1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	22,0	23270.0308	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.