

Naprężacze nasadzone • obrotowe, rozmiar 60

EH 23310.



Opis produktu

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

- Szybkie ręczne mocowanie za pomocą śruby mocującej.
- Łatwa i szybka wymiana elementów poprzez odchylenie łapy mocującej w lewo lub w prawo. Pierścień pozycjonujący 23310.0360 umożliwia bezstopniową regulację.
- Zastosowanie pierścienia pozycjonującego 23310.0360 pozwala na powtarzalne, precyzyjne mocowanie. W tym przypadku h1 min. wzrasta o co najmniej 10 mm (skok minus 10 mm).
- Kompaktowa konstrukcja, dzięki czemu mocowanie zajmuje niewiele miejsca.
- Łatwa regulacja nawet do dużych wysokości mocowania dzięki siłownikom regulacji wysokości.

Materiał

Zacisk

- Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Montaż

Naprężacze nasadzone można mocować na dwa sposoby:

1. W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
2. Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia. Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Więcej informacji


Referencje

Wysokość mocowania może być zwiększona za pomocą siłowników regulacji wysokości EH 23310. oraz za pomocą podkładek EH 1617. i zmniejszona za pomocą wkładek mocujących.

Inne produkty

- Pierścienie pozycjonujące, do naprężaczy nasadzanych
- Klucze widelkowe
- Dystanse


Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	b ₁	b ₂	d ₃	Wymiary						Skok [mm]	Siła mocowania [kN]	Moment ciągnący maks. [Nm]	[g]	Nr art.	
				h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃						
ze śrubą mocującą															
60	60	24	M16	68 – 98	96 – 126	17	99	69	53	30	15	70	2307	23310.0065	
60	60	24	M16	95 – 135	123 – 163	24	99	69	53	40	15	70	3020	23310.0067	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.