

Uchwyt w kształcie litery U • z podkładkami

EH 24310.



Opis produktu

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Zaokrąglone uchwyty w kształcie litery U charakteryzują się ergonomiczną i stabilną konstrukcją oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

Materiał

Uchwyt

- Stal chromowana
- Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana


Podkładka

- Odlew cynkowy, niklowany
- Stal nierdzewna

Montaż


Podkładka gwarantuje dobrą powierzchnię styku. Pasujące podkładki dostarczane razem z zamówieniem.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l ±0,5	d ₂	Wymiary				t min.	[g]	Nr art.
			d ₃	h	r	[mm]			
Stal chromowana									
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0010	
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0020	
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0030	
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0040	
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0050	
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0060	
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0110	
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0120	
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0130	
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0140	
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0150	
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0160	
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0170	
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny									
6	32	M3	9	26	7	7	20	24310.0205	
6	45	M3	9	26	7	7	21	24310.0215	
6	55	M3	9	26	7	7	22	24310.0225	
6	64	M3	9	26	7	7	24	24310.0235	
6	88	M3	9	26	7	7	29	24310.0245	
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0310	
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0320	

d ₁	l ±0,5	d ₂	Wymiary				t min.	 [g]	Nr art.
			d ₃	h	r	[mm]			
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0330	
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0340	
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0350	
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0360	
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0410	
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0420	
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0430	
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0440	
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0450	
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0460	
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0470	
Stal nierdzewna 1.4305									
6	32	M3	9	26	7	7	20	24310.0210	
6	45	M3	9	26	7	7	21	24310.0220	
6	55	M3	9	26	7	7	22	24310.0230	
6	64	M3	9	26	7	7	24	24310.0240	
6	88	M3	9	26	7	7	29	24310.0250	
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0510	
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0520	
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0530	
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0540	
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0550	
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0560	
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0610	
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0620	
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0630	
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0640	
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0650	
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0660	
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0670	

Zgodność

Dla szczegółowych informacji dot. zgodności należy wybrać pożądany numer towaru.