

Uchwyty Rurowe • proste, montaż od przodu

EH 24321.



Opis produktu

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Materiał

Uchwyt

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Trzpień uchwytu

- Aluminium, anodowane
- Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Pokrywa


- Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Wymiary					l ₂	[g]	Nr art.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	[mm]			
srebrny zgodny z RAL 9006										
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	24321.0700	
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	24321.0705	
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0710	
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	24321.0715	
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0720	
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0725	
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0730	
czarny, zgodny z RAL 9005										
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	24321.0800	
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805	
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0810	

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Wymiary					[g]	Nr art.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	24321.0815
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0820
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0825
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0830

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.