

Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 stal nierdzewna, odlew EH 24631.



Opis produktu


Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Materiał


Uchwyt

- Stal nierdzewna A2, piaskowana


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3



rysunek 4




rysunek 5

Informacje do zamówienia

				Wymiary						[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
[mm]											
część surowa, kształt A – rysunek 1											
32	12	–	–	21	–	10	–	–	–	41	24631.0032
40	14	–	–	26	–	14	–	–	–	70	24631.0040
50	18	–	–	34	–	20	–	–	–	128	24631.0050
63	20	–	–	42	–	25	–	–	–	227	24631.0063
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4											
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	–	10	36	24631.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	60	24631.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	100	24631.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	186	24631.0363
z gwintowanym otworem ślepy, kształt E – rysunek 5											
32	12	M 6	–	–	20	–	12	–	–	38	24631.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	15	–	–	70	24631.0440
50	18	M10	–	–	32	–	18	–	–	114	24631.0450
63	20	M12	–	–	40	–	22	–	–	205	24631.0463

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.