

Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 metal lekki EH 24660.



Opis produktu


Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Materiał


Uchwyt

- Metal lekki - aluminium, niepolerowany
- Metal lekki - aluminium, polerowany


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Wymiary						[g]	Nr art.	
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
[mm]												
część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany												
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	–	245	24660.0080
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany												
40	14	8	–	–	–	25	–	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	–	28	–	223	24660.0280
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	24660.0380
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227	24660.0480

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Wymiary						[g]	Nr art.
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0780
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, polerowany											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0880

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.