

## Śruby gwiazdowe • Stal nierdzewna

EH 24690.



### Opis produktu

#### Materiał

##### Uchwyt

- Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana

##### Śruba


- Stal nierdzewna 1.4301

### Więcej informacji

#### Uwagi

**Uchwyt:** Blacha tłoczona. **Piasta:** Spawana doczołowo


### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	Wymiary			[g]	Nr art.
			d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub> ~		
[mm]							
40	M 8	20	14	24,0	12,0	50	<a href="#">24690.0140</a>
40	M 8	30	14	24,0	12,0	55	<a href="#">24690.0142</a>
40	M 8	40	14	24,0	12,0	57	<a href="#">24690.0144</a>
50	M10	20	18	30,0	16,5	95	<a href="#">24690.0150</a>
50	M10	30	18	30,0	16,5	97	<a href="#">24690.0152</a>
50	M10	40	18	30,0	16,5	102	<a href="#">24690.0154</a>
60	M12	30	20	37,5	20,0	155	<a href="#">24690.0160</a>
60	M12	40	20	37,5	20,0	162	<a href="#">24690.0162</a>
60	M12	50	20	37,5	20,0	169	<a href="#">24690.0164</a>

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.