


Uchwyty gwiazdowe • ze stali nierdzewnej, materiał pełny

EH 24690.



Opis produktu



Wersja bez krawędzi, w których zbiera się brud. Nadaje się do zastosowania we wszystkich obszarach, w których obowiązują wysokie wymagania higieniczne (np. przemysł artykułów żywnościowych).

Materiał


Uchwyt

- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂ h ₇	d ₃	Wymiary					[g]	Nr art.
			d ₄	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂		
[mm]									
z gładkim otworem ślepym – rysunek 1									
40	8	–	18	30,5	15	12	–	131	24690.0643
50	10	–	21	34,0	17	15	–	223	24690.0653
60	12	–	25	39,0	18	18	–	388	24690.0663
z gwintem, przewiercony – rysunek 2									
40	–	M 8	18	30,5	15	–	13	140	24690.0644
50	–	M10	21	34,0	17	–	16	216	24690.0654
60	–	M12	25	39,0	18	–	20	362	24690.0664
z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3									
40	–	M 6	18	30,5	15	12	–	134	24690.0645
40	–	M 8	18	30,5	15	12	–	132	24690.0646
50	–	M 8	21	34,0	17	15	–	226	24690.0655
50	–	M10	21	34,0	17	15	–	270	24690.0656
60	–	M10	25	39,0	18	18	–	395	24690.0665
60	–	M12	25	39,0	18	18	–	384	24690.0666

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.