

Uchwyty krzyżowe ze śrubą • podobne do DIN 6335, stal nierdzewna EH 24731.



Opis produktu

Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach.

Materiał


Uchwyt

- stal nierdzewna, piaskowana na matowo

Śruba

- Stal nierdzewna 1.4305

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary				[g]	Nr art.
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
		~					
		[mm]					
40	M 8	20	14	25	13	76	24731.0005
40	M 8	25	14	25	13	70	24731.0010
40	M 8	30	14	25	13	70	24731.0015
40	M 8	40	14	25	13	82	24731.0020
50	M10	20	18	32	18	135	24731.0025
50	M10	25	18	32	18	138	24731.0030
50	M10	30	18	32	18	138	24731.0035
50	M10	45	18	32	18	160	24731.0040
50	M10	55	18	32	18	149	24731.0045
63	M12	30	20	40	23	249	24731.0050
63	M12	40	20	40	23	240	24731.0055
63	M12	50	20	40	23	250	24731.0060

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.