

## Odbojniki gumowe • paraboliczne

EH 25150.



### Opis produktu

Używany jako odbojnik.  
Ze względu na paraboliczny kształt rozkłada delikatnie siłę.  
Twardość  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Inne twardości ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A i  $70 \pm 5^\circ$  Shore'a) na zapytanie.

### Materiał

#### Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

#### Tuleja gwintowana

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

#### Korpus

- Kauczuk naturalny (NR), czarny

#### Śruba


- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

### Więcej informacji


#### Inne produkty

- Stopy podporowe, Tłumiące drgania

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary						Średni zasięg sprężyny	Obciążalność maks.	Droga sprężynowania	Temperatura		Ciężar	Nr art.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	t				min.	maks.		
±1,5	±1,5	[mm]			~	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]	[g]		
<b>z gwintem wewnętrznym – rysunek 1</b>												
20	24	M 6	–	2	5,0	16,6	100	6,00	-30	80	8,5	<a href="#">25150.0522</a>
30	30	M 8	–	2	6,5	24,0	150	6,25	-30	80	23,0	<a href="#">25150.0532</a>
30	36	M 8	–	2	6,5	26,6	200	7,50	-30	80	30,0	<a href="#">25150.0533</a>
35	40	M 8	–	2	6,5	65,0	650	10,00	-30	80	40,0	<a href="#">25150.0537</a>
50	61	M 8	–	2	6,5	50,0	750	15,00	-30	80	110,0	<a href="#">25150.0552</a>
50	68	M10	–	2	7,0	50,0	850	17,00	-30	80	120,0	<a href="#">25150.0553</a>
<b>ze śrubą – rysunek 2</b>												
20	24	M 6	18	2	–	16,6	100	6,00	-30	80	11,0	<a href="#">25150.0622</a>
30	30	M 8	18	2	–	24,0	150	6,25	-30	80	29,0	<a href="#">25150.0632</a>
30	36	M 8	20	2	–	26,6	200	7,50	-30	80	33,0	<a href="#">25150.0633</a>
35	40	M 8	23	2	–	65,0	650	10,00	-30	80	45,0	<a href="#">25150.0637</a>
50	61	M 8	28	2	–	50,0	750	15,00	-30	80	114,0	<a href="#">25150.0652</a>
50	68	M10	28	2	–	50,0	850	17,00	-30	80	136,0	<a href="#">25150.0653</a>

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.