

Zawiasy • wydłużony z jednej strony

EH 25165.



Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia.

Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zamontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

Materiał


Korpus

- Stal nierdzewna 1.4301
- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana


Oś

- Stal nierdzewna 1.4301

Rysunek



rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3



Informacje do zamówienia

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Wymiary						Siła trzymania			[g]	Nr art.	
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	F ₃ ~			
[mm]														[N]	
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna															
45	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	20	25165.0035	
60	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	47	25165.0055	
75	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1600	2000	1000	81	25165.0070	
90	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	111	25165.0080	
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna															
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0135	
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	18	1200	1000	1000	45	25165.0155	
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0170	
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0180	
z otworami – rysunek 2, Stal															
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.1035	
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.1055	
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.1070	
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.1080	
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna															
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0235	
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.0255	
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0270	
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0280	
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal															
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035	
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.2055	
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.2070	
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.2080	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.