

Młotki SIMPLEX, 50:40 • TPE-miękki; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3001.



Opis produktu

Ten młotek SIMPLEX serii 3001 posiada specjalne końcówki 50mm, które są wbudowane w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki przedmiotów o wrażliwych powierzchniach.

Ten model jest wyposażony po obu stronach w końcówkę z miękkiego elastomeru (3201.051). Jest to najbardziej miękka końcówka w linii SIMPLEX, która zapewnia silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Różne średnice pozwalają na dopasowanie do potrzeb i zapewniają maksymalne wykorzystanie oraz zabezpieczają przed uszkodzeniami obrabiany materiał.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, bez marszczenia, silna amortyzacja uderzeń).
- Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe 50 mm są wbudowane w obudowę 40 mm: maksymalna ochrona podczas pracy na delikatnych powierzchniach.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów, modelowanie, montaż mebli, fornirowanie i oklejanie, prace z delikatnymi materiałami, tapicerzy / rymarze, ostukiwanie mebli tapicerowanych, zwalnianie klamr

Material

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary	Waga	GTIN	ecl@ss 10.1	Nr art. ¹⁾
	Długość x Szerokość x Wysokość	[g]			
	[mm]				
50	330 x 120 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

¹⁾ Młotek został wyposażony w zestaw specjalnych końcówek 50 z jednej strony oraz 40 z drugiej.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.