

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3001.



Opis produktu

Ten SIMPLEX serii 3001 jest wyposażony po obu stronach w niebieską końcówkę z miękkiego elastomeru (seria 3201).

Jest to najbardziej miękka końcówka z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm. Wersja 80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3001.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, niebrudzący, silnie amortyzujący uderzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w średnicach od Ø30mm do Ø80mm.
- Wersja Ø80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3001.082).

Przykłady zastosowań

do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Material

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
30	90	295	295 x 90 x 30	350	4030618300007	AAA905c002	21-04-09-16	3001.030
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618300014	AAA905c002	21-04-09-16	3001.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300021	AAA905c002	21-04-09-16	3001.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.