

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3002.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3002 wyposażona jest po obu stronach w kompozytową końcówkę gumową. Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek pokryty jest w części chwytną podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm, jako młot brukarski (3002.081, 3002.100) oraz z końcówką gumową i "stand-up" (3022.261).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania, ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność czasu i kosztów.
- Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm, również jako młotek kowalski, D60mm i D80mm z gumową wkładką, z nogą.
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3002.082).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030
40	115	325	325 x 115 x 40		660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050
60	150	405	405 x 145 x 60		1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.