

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3003.



### Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię, na przykład podczas układania kostki brukowej. Seria SIMPLEX 3003 wyposażona jest w dwie końcówki ze średnio twardego elastomeru. Ta szara, średnio twarda końcówka (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką z gumy kompozytowej (seria 3202). Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX D80mm dwoma końcówkami ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

### Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### Wkładki

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		wersja uchwytu	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	Długość	Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
80	175	325	extra krótki	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.