

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3013.



Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię, na przykład podczas układania kostki brukowej. Seria SIMPLEX 3013 jest dostępna z kombinacją końcówek z miękkiego i średnio twardego elastomeru. Obie końcówki są termoplastycznymi elastomerami i nie pozostawiają po sobie żadnych kolorowych śladów ani - w przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych - niepożądanych czarnych śladów.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia, porównywalnej z końcówką z gumy kompozytowej (seria 3202).

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX D80mm z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, bez marszczenia) i średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Praca z kamieniem naturalnym, budowa schodów i kamieniarstwo, konstrukcje z płyt kartonowo-gipsowych, montaż mebli, montaż okien i drzwi, prace stolarskie, montaż ścianek gotowych, ustawianie belek

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		wersja uchwytu		GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
80	175	325	extra krótki	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.