

Młotki SIMPLEX, 50:40 • TPE-miękki / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3017.



Opis produktu

Ten młotek SIMPLEX posiada specjalne końcówki 50mm, które są wbudowane w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach. Model ten jest dostępny z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i superplastiku.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka superplastikowa (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego, wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe 50 mm są wbudowane w obudowę 40 mm: maksymalna ochrona podczas pracy na delikatnych powierzchniach.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Prace stolarskie, produkcja drzwi, montaż mebli, formowanie i oklejanie, prace z delikatnymi materiałami, tapicerzy / rymarze, ostukiwanie mebli tapicerowanych, zwalnianie klamr

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo


Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	ecl@ss 10.1	Nr art. ¹⁾
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]				
50	120	330	330 x 120 x 50	680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

¹⁾ Młotek został wyposażony w zestaw specjalnych końcówek 50 z jednej strony oraz 40 z drugiej.

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.