

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3017.



Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię.

Seria SIMPLEX 3017 jest dostępna z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego i superplastiku.

Niebieska końcówka z elastomeru miękkiego (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego, wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX D80mm z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego (niebieski, miękki, nie marszczy się) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, prace stolarskie, produkcja drzwi, montaż mebli, prace z delikatnymi materiałami

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		wersja uchwytu	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
80	175	325	extra krótki	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.