

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3027.



### Opis produktu

SIMPLEX seria 3027 z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i superplastiku jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach i najlepiej sprzedającą się kombinacją firmy Halder.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjny młotek gumowy. Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm, również jako młotek kowalski (3027.081, 3027.100), D60mm i D80mm z gumową wkładką, z nogą. Wersja D60mm i D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.062, 3027.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą, również jako młotek kowalski.
- Wersja D60mm i D80mm jest dodatkowo dostępna z krótkim trzonkiem (3027.062, 3027.082).
- Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

### Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa płotów i ogrodzeń, montaż ustrojów dachowych

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarna
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

#### wkładka 2

- Superplastik, biały
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

| Ø  |     | Wymiary |  | Długość x Szerokość x Wysokość<br>[mm] |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art.  |
|----|-----|---------|--|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |         |  |  |      |               |                   |             |          |
| 30 | 90  | 295     |  | 295 x 90 x 30                          | 335  | 4030618300687 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3027.030 |
| 40 | 115 | 325     |  | 325 x 115 x 40                         | 635  | 4030618300694 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3027.040 |
| 50 | 135 | 370     |  | 370 x 135 x 50                         | 1105 | 4030618300700 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3027.050 |
| 60 | 150 | 405     |  | 405 x 150 x 60                         | 1510 | 4030618300717 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3027.060 |
| 80 | 175 | 490     |  | 490 x 175 x 80                         | 2770 | 4030618300724 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3027.080 |

Przykład aplikacji









## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.