

Młotki brukarskie SIMPLEX • Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem EH 3027.



Opis produktu

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX 60 mm i 80 mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarze 60 mm i 80 mm. Również z krótkim uchwytem.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) w połączeniu z 70 centymetrową rękojeścią zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
 - SIMPLEX młotek z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzuje uderzenia, bezzapachowa, nie zużywa się) i superplastiku (biała, średnio twarda, bardzo wytrzymała).
 - Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.
 - Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
 - Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm. Również z krótkim uchwytem.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, montaż kształtek typu I, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa domów z prefabrykatów

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie




wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60		1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.