

Młotki brukarskie SIMPLEX • Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle EH 3028.



Opis produktu

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX 60 mm i 80 mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Końcówka nylonowa (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się ona z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary.

Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarze 60 mm i 80 mm. Również z krótkim uchwytem.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- SIMPLEX młotek z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, odporna na zużycie) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na zużycie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm. Również z krótkim uchwytem.
- Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder.

Przykłady zastosowań

Montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, naprawy i konserwacja

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie




wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60		1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.